



T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 141250



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375300 141250
GTIN	4020772080891
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6–M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14–M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Kartu su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

Kaladėlės plotis e	22 mm
Aukštis k	8 mm
siauras kaladėlės plotis a	13,7 mm
T griovelio nominalus dydis	14 mm
Sriegio ilgis b	35 mm
Sriegis G	M12
Ilgis l	50 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

