

Mahr**Skaitmeninis aukščio matuoklis Digimar, Tipas: 350****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	445320 350
GTIN	4059192017170
Produktų klasė	43B

Aprašymas**Modelis:****Matavimo sistema:**

- Puikus matavimo tikslumas ir patikimumas dėl optiškai didinančios matavimo sistemos su dviguba nuskaitymo galvute.
- Dinamiška mygtukų sistema, užtikrinanti tikslų atkartojimą.
- Oro pagalvės lengvam perstumimui be trūkčiojimų.
- Tikslus pjovimo galvutės nukreipimas į nerūdijančio plieno kreipiamuosius takelius.
- Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio.
- Išjungus išlaikoma liestukų konstanta.
- Integruotas, pakraunamas akumulatorius belaidžiam matavimui.

Valdymo ir indikatorių skydas

- Dideli ir aiškūs valdymo mygtukai.
- Lengvai įskaitomas grafinis LCD ekranas su foniniu apšvietimu.
- Operatoriaus nurodymai paaiškinant piktogramas.
- Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes.
- Su temperatūros kompensavimu naudojant temperatūros jutiklį.

Tiekimo sudėtis:

Su valdymo ir indikacijų bloku, laikikliu Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgaliu Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų bloku, tinklo jungtimi, NiMH baterija ir eksploataavimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Matavimo liestukų rinkiniai Nr. 445400.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Kalibravimas: E2

Matavimo ribos (diapazonas): 350 mm

Matavimo ribos: 0 - 520 mm

Padalos vertė, perjungiamo: 0,01 / 0,001 mm

Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm): $2,8 + L / 300 \mu\text{m}$ Plokštumos matavimo atkartojamumas: 2 μm Kiaurymės matavimo atkartojamumas: 3 μm **Techninis aprašymas**

Stataus kampo nuokrypis (priekyje)	15 μm
Pado plotis	250 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	350 mm
Pado ilgis	240 mm
Bendras aukštis	741 mm
Matavimo ribos	0 - 520 mm
Svoris	25 kg
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm)	$2,8 + L / 300 \mu\text{m}$
Padalos vertė, perjungiamo	0,01 / 0,001 mm
Plokštumos matavimo atkartojamumas	2 μm
Kiaurymės matavimo atkartojamumas	3 μm
Matavimo jėga	$1,0 \pm 0,2 \text{ N}$
Įmontuotų baterijų Nr.	445430
Kalibravimas	E2
Akumuliatorių kiekis	1
Akumuliatoriaus rūšis	Nikelio metalo hibridas
Nominalioji įtampa	4,8 V
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Norma	Gamykliniai standartai

Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Aukštimalis

Paslaugos

Kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	014360 400
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	014600 400
Kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024000 400
DAkKS kalibravimas Skaitmeninis aukščio matuoklis Maksimalios matavimo ribos 400 mm	024010 400

Priedai

Prijungimo kabelis Tipas USB2	498940 USB2
Prijungimo kabelis Tipas D2	498940 D2
Prijungimo kabelis Tipas R2	498940 R2
Keičiamo liestuko laikiklis Tipas T6	445410 T6
Matavimo liestukų rinkinys Sudėtis (dalys) 6	445400 6
Akumuliatorių baterijų pakuotė 4,8 V	445430
Keičiamas liestukas su rutuliuku Tipas K6/51	445420 K6/51
Matavimo liestukų rinkinys Sudėtis (dalys) 11	445400 11
Kištukinis maitinimo blokas	445432