

**HOLEX****Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas, Ženklinimo aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	443850 300
GTIN	4045197204745
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su tiksliu reguliavimu. Tvirtas padas su nušlifuoju pagrindu. Gerai įskaitomas LCD ekranas. Ženklinimo adata su kietmetalio galu.

**Funkcija:**

Nulio nustatymas bet kurioje padėtyje. Vertės užlaikymo funkcija (HOLD). ABS / INC / TOL ir SET.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 ženklinimo adata su kietlydinio galu Nr. 443851.

**Techninis aprašymas**

Pado plotis	90 mm
Pado ilgis	135 mm
Ženklinimo aukštis	300 mm
Svoris	2,1 kg
Matavimo liniuotės skerspjūvis	23×6,1 mm

Leistina paklaida	0,05 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas

## Paslaugos

Kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024630 300
DAkkS kalibravimas Aukščiamatis / aukščio žymeklis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	024640 300

## Priedai

Atsarginė ženklavimo adata, dengta kietlydiniu Kai ženklavimo aukštis 300 mm	443851 300
Atsarginė ženklavimo adata, dengta kietlydiniu Kai ženklavimo aukštis 600 mm	443851 600
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357