

## 3D kraštinės ieškiklis su šviesos indikatoriumi trumpas, Jungiamojo antgalio Ø: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

359075 16

GTIN

4045197383136

Produktų klasė

38D

### Aprašymas

#### Modelis:

Spyruokliuojantis kontaktinis rutulinis antgalis apsaugo prietaisą nuo pažeidimų, jei jis kartais prigludžiamas per stipriai. Funkcinės dalys grūdintos ir nušlifuotos.

Nustatymo tikslumas  $\pm 0,01$  mm.

#### Funkcija:

Susilietus **rutuliniam liestukui** ir **metalinei detalei** užsidega lemputė = atpažįstamas ieškomas taškas.

#### Paskirtis:

- Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.
- Nustatomi atstumai tarp kiaurymių centrų suklio ašies atžvilgiu.

Nustatant Z ašies matmenis, išankstinių nustatymų prietaise įveskite ir vėliau atsižvelkite į ieškiklio ilgį.

#### Tiekimo sudėtis:

Su baterija Nr. 081560 A23.

### Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø

16 mm

Bendras ilgis	118 mm
Rutulinio antgalio Ø	10 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 A23
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Antgaliai

---

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas A23	081560 A23
--	------------