

Mitutoyo**Mikrometras, Matavimo ribos: 200-225mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifzuotos.**

Grūdintos ir šlifzuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškia išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno \emptyset	18 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Sraigto žingsnis	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	200 - 225 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto \emptyset	6,35 mm
Matavimo plokštuma	Dengta kietlydiniu
Kalibravimas	B2

Leistina paklaida	4 μ m
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 500 mm	022050 500
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 300 mm	022040 300