



T-formos varžtas (10.9./8.8.) atskirai, Tipas: 161663



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 375305 161663 |
| GTIN | 4020772080532 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6 – M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14 – M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Aukštis k | 9 mm |
| siauras kaladėlės plotis a | 15,7 mm |
| Sriegio ilgis b | 45 mm |
| T griovelio nominalus dydis | 16 mm |
| Kaladėlės plotis e | 25 mm |
| Sriegis G | M16 |
| Ilgis l | 63 mm |
| Tipas | 787 |
| Produkto rūšis | Griovelių varžtas |

