

Garant**Analoginis 3D matuoklis su keičiamu liestuko antgaliu (Ø 4 mm)****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

359520

GTIN

4045197223302

Produktų klasė

31T

Aprašymas**Modelis:**

- Linijinė skalė.
- Skirta tiksliam darbui.
- Tikslus veikimas.
- Kompaktiška konstrukcija.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens = IP 67.
- Patogus ir paprastas radialinio mušimo reguliavimas.
- Ta pati skalė radialiniam ir ašiniam matavimams.

Detalus aprašymas:

- Su linijine skale.
- Patogus ir paprastas radialinio mušimo reguliavimas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tikslus prietaisas frezavimo ir elektroerozinėms staklėms. Detalės nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymės centro ir briaunų matavimui.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamu antgaliu Nr. 359505 dyd. 4.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamas antgalis Nr. 359505, dydis 6.

Pastaba:

Skaitmeninis 3D liestukas Nr. 359500.

Atitinkamas liestuko antgalis Nr. 359505 ir atsarginis stikliukas Nr. 359510.

Techninis aprašymas

Atsarginis stiklas	359510
Indikatoriaus Ø	50 mm
Skalės tikslumas	0,01 mm
Bendras ilgis (korpuso ir keičiamo antgalio)	134 mm
Matavimo diapazonas x, y, z kiekvienoje ašyje	7 mm
laisvas matavimo antgalio ilgis	40 mm
Atsarginis keičiamas antgalis	359505 4
Matavimo tikslumas	0,01 mm
Koto Ø	16 mm
Koto ilgis	40 mm
IP apsaugos klasė	IP 67
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Keičiamas antgalis 3D liestukui Rutulinio antgalio Ø D 4 mm	359505 4
Įspraustinė Forma AD Užveržimo Ø D1 16 mm	300410 16
Keičiamas antgalis 3D liestukui Rutulinio antgalio Ø D 6 mm	359505 6
Atsarginis stiklas analoginiam 3D matuokliui	359510
Dumplės 3D matuokliui	359512