

**Mitutoyo****Mikrometras, Matavimo ribos: 225-250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420500 225-250
GTIN	4946368215020
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifzuotos.**

Grūdintos ir šlifzuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškliai išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

**Techninis aprašymas**

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	225 - 250 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo plokštuma	Dengta kietlydiniu
Sraigto žingsnis	1/50 mm
Kalibravimas	B2

Leistina paklaida	5 $\mu$ m
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

### Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 500 mm	022050 500
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 300 mm	022040 300