

Garant**Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420402 0-25
GTIN	4045197367327
Produktų klasė	41B

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Su kombinuotu frikcinio mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno Ø	19 mm
Kalibravimas	B1
Norma	DIN 863
Terkšlė	taip
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100