



## T-formos varžtas (10.9./8.8.) atskirai, Tipas: 1616100



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	375305 1616100
GTIN	4020772080549
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Standartinis**, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6 – M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14 – M24).

#### Standartas:

**DIN 787**

#### Tiekimo sudėtis:

**Atskirai**, be veržlės ir poveržlės.

#### Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

#### Pastaba:

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

### Techninis aprašymas

Sriegio ilgis b	65 mm
Aukštis k	9 mm
Kaladėlės plotis e	25 mm
T griovelio nominalus dydis	16 mm
siauras kaladėlės plotis a	15,7 mm
Sriegis G	M16
Ilgis l	100 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

