

**Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420200 0-25
GTIN	4045197203762
Produktų klasė	42B

**Aprašymas****Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.**

Grūdintos ir šlifuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškiai išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	2 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100