

**Mitutoyo****Mikrometras, Matavimo ribos: 250-275mm****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 420500 250-275 |
| GTIN             | 4946368215037  |
| Produktų klasė   | 44A            |

**Aprašymas****Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifzuotos.**

Grūdintos ir šlifzuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškia išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

**Techninis aprašymas**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Padalos vertė               | 0,01 mm            |
| Matavimo plokštuma          | Dengta kietlydiniu |
| Matavimo būgno Ø            | 18 mm              |
| Sraigto žingsnis            | 1/50 mm            |
| Matavimo būgno padalos      | 1/50 mm            |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 250 - 275 mm       |
| Sraigto Ø                   | 6,35 mm            |
| Kalibravimas                | B2                 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Leistina paklaida   | 5 µm        |
| Norma               | DIN 863     |
| Matavimo prietaisai | analoginis  |
| Pakuotė             | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis      | Mikrometras |

### Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 500 mm | 022050 500 |
| Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 300 mm       | 022040 300 |