

Mitutoyo**Mikrometras, Matavimo ribos: 275-300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420500 275-300
GTIN	4946368215044
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.**

Grūdintos ir šlifuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškia išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	275 - 300 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo plokštuma	Dengta kietlydiniu
Sraigto žingsnis	1/50 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Kalibravimas	B2

Leistina paklaida	5 μ m
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 500 mm	022050 500
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 300 mm	022040 300