

**Mitutoyo****Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.**

Grūdintos ir šlifuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškia išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Sraigto žingsnis	1/50 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo plokštuma	dengta kietlydiniu
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1

Leistina paklaida	2 $\mu$ m
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

### Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100