

Kraštinės ieškiklis, Antgalio Ø: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	359000 6
GTIN	4045197350220
Produktų klasė	38D

Aprašymas

Modelis:

Lietimosi antgalis su jungiamuoju tvirtinimo kotu sujungtas spyruokle - tai leidžia pasiekti **nustatymo tikslumą 0,01 mm**. Visos dalys grūdintos ir nušlifotos.

Detalus aprašymas:

Lygiavimo tikslumas 0,01 mm.

Paskirtis:

Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos. Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.

Paskirtis:

Detalių kontaktinių plokštumų arba briaunų išlygiavimui. Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	48 mm
Jungiamojo antgalio Ø	6 mm
Antgalio Ø	6 mm
Produkto rūšis	Antgaliai

Priedai

Atsarginė spyruoklė briaunų liestukui \emptyset × bendras ilgis
4,6X40 mm

359010 4,6X40

Atsarginė spyruoklė briaunų liestukui \emptyset × bendras ilgis
2,6X25 mm

359010 2,6X25