

Mahr**Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	17,5 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	4 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022010 100

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm

022000 25