

Mitutoyo**Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. Grūdintos, šlifautos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Su kombinuotu frikcinio mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštuma	Dengta kietlydiniu
Matavimo būgno \emptyset	18 mm
Sraigto \emptyset	6,35 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Svoris	0,3 kg
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	2 μ m
Norma	DIN 863

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100