

Mitutoyo**Mikrometras, Matavimo ribos: 25-50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Su kombinuotu frikcinium mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Svoris	0,4 kg
Matavimo būgno Ø	18 mm
Matavimo plokštuma	Dengta kietlydiniu
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	25 - 50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B2
Leistina paklaida	2 µm
Norma	DIN 863

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
----------------------------	-----------