

## Kraštinės ieškiklis, Antgalio Ø: 10/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Produktų klasė	38D

### Aprašymas

#### Modelis:

Lietimosi antgalis su jungiamuoju tvirtinimo kotu sujungtas spyruokle - tai leidžia pasiekti **nustatymo tikslumą 0,01 mm**. Visos dalys grūdintos ir nušlifotos. Su laiptuotu antgaliu 10 ir 4 mm Ø.

#### Detalus aprašymas:

**Lygiavimo tikslumas 0,01 mm.**

#### Paskirtis:

Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos. Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.

#### Paskirtis:

Detalių kontaktinių plokštumų arba briaunų išlygiavimui. Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.

### Techninis aprašymas

Jungiamojo antgalio Ø	10 mm
Antgalio Ø	10 mm
Bendras ilgis	90 mm
Produkto rūšis	Antgaliai

---

**Priedai**

Atsarginė spyruoklė briaunų liestukui  $\emptyset$  × bendras ilgis  
2,6X25 mm

359010 2,6X25

Atsarginė spyruoklė briaunų liestukui  $\emptyset$  × bendras ilgis  
4,6X40 mm

359010 4,6X40