

Mitutoyo**Mikrometras, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdinti, šlifuoti mikrometriniai sraigčiai. Tvirtinamas užspaudžiama svirtimi. Su jutikline terkšle ir apsaugine izoliacija. Matavimo būgnas matinis chromuotas. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Su kombinuotu frikciniu mechanizmu **valdymui viena ranka** bei valdymui stovelyje. **Padala 0,001 mm.**

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,001 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Svoris	0,3 kg
Matavimo būgno Ø	18 mm
Matavimo plokštuma	dengta kietlydiniu
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	2 µm
Norma	DIN 863

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25