

Garant**Mikrometras, Matavimo ribos: 100-125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Produktų klasė	41B

Aprašymas**Modelis:**

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Atskaitos būgnas dengtas matiniu chromu. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

Su kombinuotu frikcinio mechanizmu valdymui viena ranka bei valdymui stovelyje.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25–50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Etalonų kiekis	1
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo būgno Ø	19 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Terkšlė	taip

Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022050 200
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022040 200

Priedai

Etalonas Visas ilgis 100 mm	421100 100
-----------------------------	------------