

**Mikrometras 100-ės padalos, Matavimo ribos: 0-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420750 0-25
GTIN	4045197203854
Produktų klasė	42B

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.** Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys; Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terklšle ir izoliacine danga.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 – 50 su 1 etalonu.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo būgno Ø	30 mm
Kalibravimas	B1
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios  
matavimo ribos 25 mm

022000 25