

**Mikrometras, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Produktų klasė	42B

Aprašymas**Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.**

Grūdintos ir šlifuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškiai išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Kalibravimas	B2
Leistina paklaida	3 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
----------------------------	-----------