

Mitutoyo**Mikrometras, Matavimo ribos: 100-125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420500 100-125
GTIN	4946368214979
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:****Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.**

Grūdintos ir šlifuotos matavimo ašys.

Fiksuojiama užspaudžiama svirtimi.

Su terkšle ir izoliacine danga.

Aiškia išgraviruotos juodos padalos ir skaičiai.

Nuo dyd. 100 -125, lakuotas lietas korpusas.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno Ø	18 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto žingsnis	1/50 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	100 - 125 mm
Matavimo plokštuma	Dengta kietlydiniu
Kalibravimas	B2

Leistina paklaida	3 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022050 200
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022040 200

Priedai

Etalonas Visas ilgis 100 mm	421100 100
-----------------------------	------------