

Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114200 dėžutėje, be dangos, Tipas: 1-6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
Standartinis šerdies storis be sustorėjimo.
Tiksliai užgaląsta viršūnė.
Nušlifuoti, platūs užspaudimo grioveliai su siaura vija.
Poliruotas paviršius.
Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Gręžimo diapazonas	1 - 6 mm
Grąžtų skaičius	51
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 338
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7

Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8

Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Plastikinė dėžutė spiraliniams gražtams DIN 338 Tipas 1-6	115470 1-6