



T-formos varžtas (10.9./8.8.) atskirai, Tipas: 1816100



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375305 1816100
GTIN	4020772080587
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

Standartinis, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6 – M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14 – M24).

Standartas:

DIN 787

Tiekimo sudėtis:

Atskirai, be veržlės ir poveržlės.

Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržles žr. Nr. 375340, veržles žr. Nr. 375385.

Pastaba:

· **Paaškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

Techninis aprašymas

siauras kaladėlės plotis a	17,7 mm
T griovelio nominalus dydis	18 mm
Kaladėlės plotis e	28 mm
Sriegio ilgis b	65 mm
Aukštis k	10 mm
Sriegis G	M16
Ilgis l	100 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

