

**Mikrometras, Matavimo ribos: 175-200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.** Grūdintos, šlifuotos matavimo ašys. Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terkšle ir izoliacine danga. Su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais.

**Tiekimo sudėtis:**

Nuo dyd. 25 -50 su 1 etalonu.

**Techninis aprašymas**

Matavimo būgno Ø	17,5 mm
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	175 - 200 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto Ø	6,5 mm
Kalibravimas	B2
Leistina paklaida	7 µm
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė

Produkto rūšis

Mikrometras

**Paslaugos**

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022050 200

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm

022040 200