

HOLEX**Dvigubų prizmių pora su apkaba, Ilgis x plotis: 60X58mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447050 60X58
GTIN	4029713291853
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Iš specialaus grūdintojo plieno su dvejomis 90° prizmėmis. Šoninės ir priekinės plokštumos bei pagrindas nušlifuoti tiksliai kampais pagal prizmas. **Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.**

Privalumai:

Galima naudoti ir horizontalioje padėtyje.

Techninis aprašymas

Aukštis	40 mm
Ilgis	60 mm
velenams, kurių Ø	5 - 30 mm
Plotis	58 mm
Vieneto svoris	0,65 kg
visos dalys	grūdintos
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Produkto rūšis

prizminė