

**Prizmių pora, ilgis × plotis: 100X40 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 446420 100X40 |
| GTIN             | 4045197234377 |
| Produktų klasė   | 42D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš tankaus, vientisos struktūros specialaus liejinio. Apdirbta poromis, prizmės kampas 90°.

Frezuotos prizmės ir pagrindas. **Lygiagretumas 0,064 mm.**

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

velenams, kurių Ø: 6 - 40 mm

Aukštis: 30 mm

Vieneto svoris: 0,6 kg

**Techninis aprašymas**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Vieneto svoris    | 0,6 kg                  |
| velenams, kurių Ø | 6 - 40 mm               |
| Ilgis             | 100 mm                  |
| Plotis            | 40 mm                   |
| Aukštis           | 30 mm                   |
| Kalibravimas      | Kainos reikia teirautis |
| Produkto rūšis    | Prizmių pora            |

