

Garant**Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114150 dėžutėje, be dangos, Tipas: 6-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115120 6-10
GTIN	4045197024374
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.

Nušlifluotas profilis: Mažas spiralinio grąžto radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė.

Nuo Ø 2,4 mm oksiduoti.

Viršūnės forma C nuo dydžio 4 mm.

Pastaba:

Dyd. 16 – 20: Grąžtai su 16 mm Ø kotu.

Techninis aprašymas

Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Gręžimo diapazonas	6 - 10 mm
Grąžtų skaičius	41
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 338
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,6

114150 6,6

Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,3	114150 9,3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,2	114150 9,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9	114150 9
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6	114150 6
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,4	114150 7,4
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,2	114150 6,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7	114150 7
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10	114150 10
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,1	114150 9,1
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,4	114150 6,4
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,9	114150 8,9
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,6	114150 8,6
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,3	114150 7,3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,8	114150 9,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,8	114150 8,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,4	114150 9,4
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,3	114150 6,3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,2	114150 8,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,8	114150 7,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,9	114150 7,9
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,7	114150 9,7
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,7	114150 7,7
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,6	114150 7,6
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,7	114150 6,7
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,9	114150 9,9
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,5	114150 9,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 9,6	114150 9,6

Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,7	114150 8,7
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,3	114150 8,3
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,1	114150 6,1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,4	114150 8,4
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,1	114150 7,1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,2	114150 7,2
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,1	114150 8,1
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,5	114150 6,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 7,5	114150 7,5
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8	114150 8
Spiralinis gražtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,9	114150 6,9