

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras didelis, Matavimo ribos: 0-150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Grūdintos ir šlifotos matavimo plokštumos ir ašys, fiksavimas svirtimi. Su terkšle. **6 lengvai keičiamos matavimo ašys padidina kiekvieno rinkinio matavimo diapazoną iki 150 mm.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tikslumas:

(4 + L / 75) μm.

Tiekimo sudėtis:

Su mikrometriniais sraigtais, etalonais, 1 baterija Nr. 081560, dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Svoris	0,96 kg
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm
Mikrometrinio sraigto eiga	25 mm

Sraigto žingsnis	0,5 mm
Etalonų kiekis	5
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	S3
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrai su ilgintuvais Matavimo ribos 0-150 mm	020450 0-150
---	--------------

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
Etalonas Visas ilgis 25 mm	421100 25
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
Įmtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2

Etalonas Visas ilgis 100 mm	421100 100
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1