

**HOLEX****Dvigubų prizmių pora su apkaba, Ilgis x plotis: 50X40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447010 50X40
GTIN	4045197205025
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksli konstrukcija, **lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm**. Prizmė iš grūdintojo plieno, atleista ir kiekviena pora nušlifuoja. Skirtingo gylio prizmės įpjovos; 2 plokštumos. Tvirta apkaba su fiksavimo rankena ruošinių tvirtinimui.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	40 mm
Plotis	40 mm
velenams, kurių Ø	5 - 30 mm
Vieneto svoris	0,55 kg
Ilgis	50 mm
visos dalys	grūdintos
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	prizminė

