




Reguliuojama kampinės prizmė, Ilgis x plotis: 102X30 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Produktų klasė	42D

Aprašymas

Modelis:

Iš grūdintojo plieno, atleista ir tiksliai nušlifluota. Kampo nuskaitymas arba nustatymas pagal Nonijaus skalę. Fiksuoja fiksavimo varžtu. **Lygumo tolerancija 0,01mm.**

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Kampo nuskaitymas: 10 minutė

Kampo tikslumas: 10 minutė

velenams, kurių Ø: 6 - 40 mm

Svoris: 1 kg

Techninis aprašymas

Svoris	1 kg
Ilgis	102 mm
Kampo nuskaitymas	10 minutė
Plotis	30 mm
velenams, kurių Ø	6 - 40 mm
Kampo tikslumas	10 minutė
visos dalys	grūdinta

Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Kampinė prizmė