

Garant**Spiralinis grąžtas su kietlydinio plokšte, be dangos, Ø DC h8: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121150 8
GTIN	4045197471420
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Su prilituota kietlydinio plokšte. Tiksliai nušlifluota viršūnė. Kotas su plokščiomis išėmomis tvirtinimui užspaudžiamose įvorėse.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	40 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	80 mm
Norma	DIN 8037
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	28 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HM K20
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Al >10 % Si	tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	140 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		