



## T-formos varžtas (12.9.) atskirai, Tipas: 1816125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	375310 1816125
GTIN	4020772086640
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Labai tvirtas**, stiprumo klasė = 12.9.

#### Standartas:

**DIN 787**

#### Tiekimo sudėtis:

**Atskirai**, be veržlės ir poveržlės.

#### Priedai pasirinktinai:

Atramines poveržlės žr. Nr. 375340, veržlės žr. Nr. 375385.

#### Pastaba:

· **Paaikškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

### Techninis aprašymas

siauras kaladėlės plotis a	17,7 mm
T griovelio nominalus dydis	18 mm
Kaladėlės plotis e	28 mm
Aukštis k	10 mm
Sriegio ilgis b	85 mm
Sriegis G	M16
Ilgis l	125 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

