

**Prizmių pora, ilgis × plotis: 100X40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	446600 100X40
GTIN	4045197234407
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Iš tankaus, vientisos struktūros specialaus liejinio. Apdirbta poromis, prizmės kampas 90°. Šlifotos prizmės ir pagrindas. **Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,01 mm.**

Techninis aprašymas

Vieneto svoris	0,6 kg
velenams, kurių Ø	6 - 40 mm
Plotis	40 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	30 mm
Norma	DIN 876/1
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	prizminė