

Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114200 dėžutėje, be dangos, Tipas: 6-10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
Standartinis šerdies storis be sustorėjimo.
Tiksliai užgaląsta viršūnė.
Nušlifuoti, platūs užspaudimo grioveliai su siaura vija.
Poliruotas paviršius.
Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

Techninis aprašymas

Gręžimo diapazonas	6 - 10 mm
Grąžtų skaičius	41
Grąžtai, kiekvienas didėjantis	0,1 mm
Kotas	Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 338
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
su kasete	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3

Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Spiralinis gražtas HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8

Spiralinis grąžtas HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4
Spiralinis grąžtas HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Spiralinis grąžtas HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Spiralinis grąžtas HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Spiralinis grąžtas HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Plastikinė dėžutė spiraliniams grąžtams DIN 338 Tipas 6-10	115470 6-10