

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras didelis, Matavimo ribos: 150-300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Grūdintos ir šlifotos matavimo plokštumos ir ašys, fiksavimas svirtimi. Su terkšle. **6 lengvai keičiamos matavimo ašys padidina kiekvieno rinkinio matavimo diapazoną iki 150 mm.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tikslumas:

(4 + L / 75) μm.

Tiekimo sudėtis:

Su mikrometriniais sraigtais, etalonais, 1 baterija Nr. 081560, dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Etalonų kiekis	6
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Mikrometrinio sraigto eiga	25 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo būgno Ø	18 mm

Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 300 mm
Svoris	1,88 kg
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	S3
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrai su ilgintuvais Matavimo ribos 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965