

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras IP65, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421515 75-100
GTIN	4946368672939
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų, klaviatūra užrakinama. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. **Atsparus smūgiams**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifuotas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Leistina paklaida	3 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1
Kalibravimas	B2
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100
DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75