

**HOLEX****Dvigubų prizmių pora su apkaba, Ilgis x plotis: 75X55 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447010 75X55
GTIN	4045197205032
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksli konstrukcija, **lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm**. Prizmė iš grūdintojo plieno, atleista ir kiekviena pora nušlifluota. Skirtingo gylio prizmės įpjovos; 2 plokštumos. Tvirta apkaba su fiksavimo rankena ruošinių tvirtinimui.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

velenams, kurių Ø: 5 - 50 mm

Aukštis: 55 mm

Vieneto svoris: 1,4 kg

**Techninis aprašymas**

Ilgis	75 mm
Plotis	55 mm
Aukštis	55 mm
velenams, kurių Ø	5 - 50 mm
Vieneto svoris	1,4 kg

visos dalys	grūdintos
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Dvigubų prizmių pora