

Hartig

**Precizinis mikrometras su 50 mm sraigto eiga, Matavimo ribos: 50-100mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 420900 50-100 |
| GTIN             | 4250099609196 |
| Produktų klasė   | 46P           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas ketaus, emaliuotas, su apsauga nuo rankų temperatūros, frikcine mova ir fiksatoriumi. Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Tikslėnis nei reikalauja DIN 863.

**Privalumai:**

50 mm sraigto eiga, idealiai tinka didesnio diapazono matavimams. Tiesioginis nuskaitymas iš 1/100 mm didelio atskaitos būgno.

**Tiekimo sudėtis:**

Be etalono.

**Techninis aprašymas**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Sraigto Ø                   | 8 mm                   |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 50 - 100 mm            |
| Matavimo būgno padalos      | 1/100 mm               |
| Padalos vertė               | 0,01 mm                |
| Matavimo būgno Ø            | 24 mm                  |
| Kalibravimas                | B1                     |
| Leistina paklaida           | 4 µm                   |
| Norma                       | Gamykliniai standartai |
| Matavimo prietaisai         | analoginis             |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Pakuotė        | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Mikrometras |

## Paslaugos

|   |            |
|---|------------|
| Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm       | 022000 100 |
| DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022010 100 |

## Priedai

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Etalonas Visas ilgis 50 mm | 421100 50 |
|----------------------------|-----------|