

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvedimu, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421525 0-25
GTIN	4946368672823
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų. Galimas vertės fiksavimas. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. **Atsparus dulkėms ir drėgmei**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Leistina paklaida	2 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkKS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100
Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25

Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1