

HOLEX**Dvigubų prizmių pora su apkaba nerūdijančios, ilgis × plotis: 50X40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447020 50X40
GTIN	4045197205056
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Tiksli konstrukcija, **lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm**. Prizmė iš grūdinto plieno, atleista ir kiekviena pora nušlifluota. Skirtingo gylio prizmės įpjovos; 2 plokštumos. Tvirta apkaba su fiksavimo rankena ruošinių tvirtinimui. Iš nerūdijančiojo plieno.

Techninis aprašymas

Aukštis	40 mm
velenams, kurių Ø	5 - 30 mm
Vieneto svoris	0,55 kg
Plotis	40 mm
Ilgis	50 mm
visos dalys	grūdintos
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Produkto rūšis

prizminė