



## Ženklinio slankmatis, Matavimo ribos: 300mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 446300 300    |
| GTIN             | 4045197204936 |
| Produktų klasė   | 42D           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Matinis chromuotas paviršius su aiškiai išgraviruota skale.

### Techninis aprašymas

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ženklinio bėgelio ilgis     | 160 mm                     |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 300 mm                 |
| Leistina paklaida           | 100 µm                     |
| Padalos / nuskaitymas       | 0,05 mm                    |
| Norma                       | Gamykliniai standartai     |
| Medžiaga                    | Nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys                 | grūdintas                  |
| Paviršius                   | matinis chromuotas         |
| Pakuotė                     | tvirta dėžė                |
| Kalibravimas                | A1                         |
| Matavimo prietaisai         | analoginis                 |
| Produkto rūšis              | Ženklinio slankmatis       |

**Paslaugos**

DAkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis  
Maksimalios matavimo ribos 300 mm

021010 300

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo  
ribos 300 mm

021000 300