

Hartig

**Precizinis mikrometras su 50 mm sraigto eiga, Matavimo ribos: 150-200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420900 150-200
GTIN	4250099609219
Produktų klasė	46P

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas ketaus, emaliuotas, su apsauga nuo rankų temperatūros, frikcine mova ir fiksatoriumi. Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Tikslėsnis nei reikalauja DIN 863.

**Privalumai:**

50 mm sraigto eiga, idealiai tinka didesnio diapazono matavimams. Tiesioginis nuskaitymas iš 1/100 mm didelio atskaitos būgno.

**Tiekimo sudėtis:**

Be etalono.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	150 - 200 mm
Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo būgno Ø	24 mm
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	5 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022000 200
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022010 200