

Hartig

Precizinis mikrometras su 50 mm sraigto eiga, Matavimo ribos: 200-250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	420900 200-250
GTIN	4250099609226
Produktų klasė	46P

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas ketaus, emaliuotas, su apsauga nuo rankų temperatūros, frikcine mova ir fiksatoriumi. Kietlydinio matavimo plokštumos, tiksliai pritrintos. Tikslėnis nei reikalauja DIN 863.

Privalumai:

50 mm sraigto eiga, idealiai tinka didesnio diapazono matavimams. Tiesioginis nuskaitymas iš 1/100 mm didelio atskaitos būgno.

Tiekimo sudėtis:

Be etalono.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Sraigto Ø	8 mm
Matavimo būgno Ø	24 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	200 - 250 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Kalibravimas	B1
Leistina paklaida	5 µm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis

Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 300 mm	022000 300
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 500 mm	022010 500