



Mikrometras 100-ės padalos, Matavimo ribos: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Produktų klasė	42B

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. Grūdintos, šlifautos matavimo ašys; Fiksavimas užspaudžiama svirtimi. Su terklšle ir izoliacine danga.

Tiekimo sudėtis:

Nuo dyd. 25 – 50 su 1 etalonu.

Techninis aprašymas

Matavimo būgno padalos	1/100 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Sraigto Ø	8 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo būgno Ø	30 mm
Kalibravimas	B2
Norma	DIN 863
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022040 100

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm

022050 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm

421100 75