

**Garant****Spiralinis grąžtas su kietlydinio plokšte, be dangos, Ø DC h8: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121150 15
GTIN	4045197471567
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

Su prilituota kietlydinio plokšte. Tiksliai nušlifauta viršūnė. Kotas su plokščiomis išėmomis tvirtinimui užspaudžiamose įvorėse.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo griovelio ilgis c	71 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	15 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN 8037
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	48,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HM K20
Smailas kampas	118 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Spiralinis grąžtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Al >10 % Si	tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	140 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		