

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras IP65 su duomenų išvedimu, Matavimo ribos: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421525 75-100
GTIN	4946368672854
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų. Galimas vertės fiksavimas. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. **Atsparus dulkėms ir drėgmei**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Leistina paklaida	3 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357

Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2