

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras IP65, Matavimo ribos: 0-25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm) leidžia vertes nuskaityti greitai ir be klaidų, klaviatūra užrakinama. Matavimo plokštumos su kietlydinio plokštelėmis. **Atsparus smūgiams**. Mikrometrinis sraigtas grūdintas ir šlifluotas.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 etalonas nuo dyd. 25-50.

Priedai pasirinktinai:

Nr. 421525 ir 421527, duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 25 mm
Sraigto žingsnis	0,5 mm
Leistina paklaida	2 µm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1

IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 25 mm	022000 25
DAkkS kalibravimas Mikrometras be etalono Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022010 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
--	------------